



M A V A R

C7500 CLEAR COAT VHS

Karta Techniczna





Dwuskładnikowy lakier bezbarwny VHS

Lakier VHS C 7500 to zaawansowany lakier bezbarwny, który charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi właściwościami. Jego formuła zapewnia wysoki połysk, co jest szczególnie pożądane w wielu zastosowaniach, gdzie estetyka jest kluczowa. Dzięki doskonałej rozlewności lakier ten można bardzo łatwo i równomiernie nakładać, co zapewnia profesjonalny wygląd końcowy. Zawartość suchej masy w lakierze VHS jest bardzo duża, co przekłada się na trwałość i wydajność pokrycia. Szybki czas schnięcia znacznie skraca czas potrzebny na ukończenie malowania, co jest szczególnie ważne w projektach wymagających efektywności czasowej. Dodatkowo, długi czas otwarcia pozwala na aplikacje lakieru przy malowaniu całego pojazdu. Wszystkie te cechy czynią lakier VHS doskonałym wyborem dla profesjonalistów, którzy oczekują najlepszych rezultatów.

C7500 CLEAR COAT VHS

Karta techniczna dwuskładnikowego lakieru bezbarwnego VHS



PODŁOŻA			
	Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych dostępnych na rynku.		
PROPORCJE MIESZANKI			
		Objęściowo	Wagowo
	C 7500 VHS	2	100g
	H 7500	1	50g
LEPKOŚĆ			
	DIN 4: 15 - 18 s w 20°C		
	Czas życia mieszanki : 45 min		
APLIKACJA			
	Pistolet konwencjonalny	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku
		1.3 - 1.4	1.8 – 2.2 bar
	Liczba warstw	1.5	
	DFT	Grubość pojedynczej suchej warstwy: 30 – 40 µm	
	Uwagi	Stosować się do zaleceń producenta sprzętu	
	Odparowanie między warstwowe	ok. 5 min	

C7500 CLEAR COAT VHS

Karta techniczna dwuskładnikowego lakieru bezbarwnego VHS



CZAS SCHNIĘCIA			
	Temperatura	20°C	60°C
	Pyłosuchość	20 min	-
	Suchość dotykowa	1 godz.	-
	Twardość użytkowa	3 godz.	5 min
	Twardość całkowita	3 dni	5 min + 2 dni w 20°C
	Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów. Lakier utwardzany w 60°C uzyskuje wyższą twardość końcową. Zaleca się aby temperatura komory była o 10°C wyższa w procesie wygrzewania.		

SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI		
	Czas w zależności od mocy i rodzaju lampy	5 - 10 min
	Uwagi: Stosować się do zaleceń producenta sprzętu, wygrzewanie promiennikiem rozpocząć nie wcześniej niż 10 min po zaaplikowaniu ostatniej warstwy.	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE LZO/VOC		
	LZO II/B/d limit (*)	420 g/l
	LZO w mieszaninie	420 g/l
	* Dla mieszaniny gotowej do użycia według Dyrektywy UE 2004/42/CE	

BEZPIECZEŃSTWO	
	Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty charakterystyki produktu.

ZALECANE PRODUKTY			
H 7500	10 – 15 °C	15 – 25 °C	+ 25°C
	H 7500 Slow	H 7500 Standard	H 7500 Fast
Nie należy lakierować w temperaturze poniżej 10°C			