


Uniwersalny stojak do wanienek 86cm, 102cm i 102cm LUX



Uniwersalny stojak do wanienek 86cm, 102cm i 102cm LUX

Składany stojak do wanienki ułatwia codzienną, ważną czynność, jaką jest kąpiel dziecka. Dzięki niemu można swobodnie wybrać komfortowe miejsce oraz pozycję kąpieli dziecka. Unikalna konstrukcja i wysokiej klasy materiał, z którego stojak jest wykonany, zapewniają wygodę i bezpieczeństwo dziecka podczas kąpieli.


Stojak przeznaczony jest zarówno do wanienki o długości 86cm, 102cm oraz 102cm LUX.

Instrukcja obsługi:

- Obiema rękoma rozłóż stojak tak by płaskownik **A** znajdował się w pozycji poziomej (patrz rys. 1).
- Płaskownik **B** skręć dotychczasą śrubą w zależności od długości posiadanej wanienki zgodnie z kolejnymi rysunkami (patrz rys.2,3,4,5).
- Ustaw stojak na równej powierzchni.
- Przed użyciem stojaka po raz pierwszy upewnij się, że pasuje on do wanienki.
- Ustaw wanienkę na stojaku (zalecana wanienka z linii produktów Tega Baby).
- Sprawdź stabilność wanienki na stojaku.
- Napełnij wanienkę wodą (max. 10l).
- Rozpocznij kąpiel dziecka.
- Po zakończeniu kąpieli złoż stojak do pozycji pokazanej na rys.6 w celu zaoszczędzenia przestrzeni podczas przechowywania.

Czyszczenie stojaka:

Do mycia stosować ciepłą wodę z mydłem. Nie używać detergentów i ostrych szmatek lub szczotek, które mogą uszkodzić stojak.



**Nigdy nie pozostawiaj
dziecka bez opieki podczas kąpieli!**

UWAGA!

- Maksymalne obciążenie stojaka wynosi 30kg!
- Upewnij się że stojak jest ustawiony na równej i nie śliskiej powierzchni.
- Nigdy nie stawiaj stojaka w pobliżu źródeł energii elektrycznej.
- Przed przystąpieniem do kąpieli zawsze sprawdź stabilność stojaka.
- Regularnie sprawdzaj stan wszystkich części stojaka (nie używaj stojaka jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia!)
- Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone przez producenta.

EN

Universal stand

for baby baths

86 cm, 102 cm and 102 cm LUX





RU

Универсальный стенд

для ванны

86 см, 102 см и 102 см ЛУКС

1




102 cm / 102 cm




102 cm LUX / 102 cm ЛУКС



2




3




86 cm / 86 cm

4




102 cm / 102 cm

5

102 cm LUX
102 cm ЛУКС

6



Universal stand for baby baths 86 cm, 102 cm and 102 cm LUX

Folding Bath Stand simplify daily, important action which is a child bath. Thanks to our stand You are able to choose the most comfortable place for bath and position of your child. Unique construction and high quality material ensure the safety and convenience of Your child.

Universal stand is designed to baby bath length 86 cm, 102 cm and 102 cm LUX.

Instruction

- Unfold the stand using both hands so as to flat A was in a horizontal position. (see picture 1).
- Put the attached screw on flat B depending on the length of possessed baby bath (see picture 2,3,4,5).
- Place stand on straight surface.
- Before using the stand for the first time check if it matches to your baby bath.
- Set the baby bath on a stand (recommended bath from TEGA BABY line)
- Check the stability of the baby bath on stand.
- Fill the baby bath with water (max 10 l)
- Start bath of a child.
- After bath, fold the stand (see picture no.6) to save space during storage.

Cleaning the stand:

For bathing use warm water with soap. Don't use detergents or sharp brushes, which may damage the stand.

NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED DURING THE BATH!

Caution!

Maximum weight – 30 kg! Make sure that stand stands on straight, not slippery surface. Don't palce the stand near the sources of electricity. Before bath always check stability of the stand. Regularly check condition of all items of the stand (do not use stand if you notice any damage). Use parts provided only by producer.

Универсальный стенд для ванны 86 см, 102 см и 102 см ЛУКС

Складной стенд для ванны облегчает ежедневное и очень важное действие каким является купание. Благодаря нашему стенду Вы можете свободно выбрать самое удобное место для ванны и положение вашего ребенка. Уникальная конструкция и материалы высокого качества из которых сделан наш стенд, обеспечивают безопасность и удобство Вашего ребенка.

Стенд предназначен для ванны длиной 86 см, 102 см и 102 см ЛУКС

Инструкция по обслуживанию

- Обеими руками откройте стенд, так чтобы часть А была в горизонтальном положении (смотри картина но 1).
- Часть Б сдвиньте приложенным винтом в зависимости от длины Вашей ванны (смотри картина 2,3,4,5).
- Установите стенд на ровной поверхности.
- Перед использованием стенда первый раз убедитесь, что он подходит к Вашей ванне.
- Наложите ванну на стенд (рекомендуется ванны из линей TEGA BABY).
- Проверьте стабильность ванны на стенде.
- Заполните ванну водой (максимально 10 л).
- Начните купание ребенка.
- После окончания купания сложите стенд так как указано на картине 6, чтобы сэкономить место во время хранения стенда.

Очистка стенда:

Для стирки стенда используйте теплую воду с мылом. Не используйте моющих средств или жестких вещей, которые могут повреждать стенд.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА В ВАННЕ!

Внимание!

Максимальная нагрузка 30 кг!

бедитесь, что стенд стоит на ровной и не скользкой поверхности. Никогда не ложите стенд вблизи источников электроэнергии. Перед применением ванны всегда проверяйте устойчивость стенда. Регулярно проверяйте состояние всех частей стенда (не используйте стенд если увидите любые полонки). Надо использовать только запасные части предоставляемые изготовителем.

