

INFLATABLE FLOATING DOCK USER MANUAL

INFLATABLE FLOATING DOCK

**RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183**



Safety precautions

WARNING:

Read this instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed,including the following:



1. **WARNING:** Dock designed for use in sheltered water only.
2. **WARNING:** This is not a life saving device. Use only under competent supervision. Never allow diving or jumping onto or off of this product. Never leave in or near the water when not in use.
Never tow from any vehicle.
3. **WARNING:** Inflate the product as outlined in Assembly, Product Use . Use the provided gauge and inflate to approximately **8 PSI**. Do not over inflate. Excessive inflation of the product can cause it to burst or cause damage to the seams. It is crucial that the docks pressure be reduced during prolonged use in direct sun. Also, in cold conditions, the pressure may decrease and more air will need to be added to ensure proper inflation. Use the gauge.
4. **WARNING:** A certified Personal Floatation Device (PFD) is required for the user. It is especially important that children and non-swimmers wear a Personal Floatation Device at all times.
Children and non-swimmers need special instruction in the use of the Personal Floatation Device.
5. **WARNING:** Do not use your dock if you suspect a puncture or leak. It may be unsafe.
6. **WARNING:** Beware of offshore winds and currents.
7. **WARNING:** The total number of persons and total weight shall not exceed the information printed on the dock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Product Model

Model	Length * Width	Thickness	Net Weight	Inflatable Air Pressure
RD183-152	6*5ft (1828*1524mm)	6in (152mm)	11kg	8PSI
RD213	7*7ft (2133*2133mm)	6in (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524mm)	6in (152mm)	14.8kg	
RD244-183	8*6ft (2438*1828mm)	6in (152mm)	15.8kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6in (152mm)	23.6kg	
RD305-183	10*10ft (3048*3048mm)	6in (152mm)	25.6kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6in (152mm)	26.2kg	

Product Description



Product Use

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Manufacturer:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

PONTILE GALLEGGIANTE GONFIABILE

MANUALE D'USO

GONFIABILE

PONTILE GALLEGGIANTE

**Modello RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183**



Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi. Le precauzioni di base devono essere sempre seguite, tra cui la seguente:

1. **ATTENZIONE:** il pontile è progettato per essere utilizzato solo in acque riparate.

2. **ATTENZIONE:** Questo non è un dispositivo salvavita. Utilizzare solo sotto la supervisione di personale competente. supervisione. Non permettere mai di tuffarsi o saltare su o giù da questo prodotto. Non lasciare mai dentro o vicino all'acqua quando non in uso.

Non trainare mai da nessun veicolo.

3. **AVVERTENZA:** Installare il prodotto come descritto in Montaggio, Uso del prodotto. Utilizzare il fornito e gonfiare a circa **8 PSI**. Non gonfiare eccessivamente. Un gonfiaggio eccessivo il gonfiaggio del prodotto può causarne lo scoppio o danneggiare le cuciture. È fondamentale che la pressione delle banchine venga ridotta durante l'uso prolungato sotto la luce diretta del sole. Inoltre, in condizioni fredde, la pressione potrebbe diminuire e sarà necessario aggiungere più aria per garantire la corretta gonfiatura. Utilizzare il calibro.

4. **ATTENZIONE:** per l'utente è obbligatorio indossare un dispositivo di galleggiamento personale (PFD) certificato. È particolarmente importante che i bambini e i non nuotatori indossino un Personal Dispositivo di galleggiamento in ogni momento.

I bambini e i non nuotatori necessitano di istruzioni speciali sull'uso del Personal Dispositivo di galleggiamento.

5. **ATTENZIONE:** non utilizzare il dock se si sospetta una foratura o una perdita. Potrebbe essere non sicuro.

6. **ATTENZIONE:** fare attenzione ai venti e alle correnti offshore.


7. **ATTENZIONE:** Il numero totale di persone e il peso totale non devono superare i informazioni stampate sul molo.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Modello del prodotto

Modello	Lunghezza* Larghezza	Spessore Peso netto	Aria gonfiabile Pressione
RD183-152	6*5 piedi Dimensioni (1828*1524mm)	6 pollici (152mm)	11 kg
RD213	7*7 piedi (2133*2133mm)	6 pollici (152mm)	16 kg
RD244-152	8*5 piedi Dimensioni (2438*1524mm)	6 pollici (152mm)	14,8 kg
RD244-183	8*6 piedi Dimensioni (2438*1828mm)	6 pollici (152mm)	15,8 kg
RD305-244	10*8 piedi (3048*2438 mm)	6 pollici (152mm)	23,6 kg
RD305-183	10*10 piedi Dimensioni (3048*3048mm)	6 pollici (152mm)	25,6 kg
RD457-183	15*6 piedi (4572*1828mm)	6 pollici (152mm)	26,2 kg

Descrizione del prodotto



Utilizzo del prodotto

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3




Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

DMUCHANY PŁYWAJĄCY POMOST
INSTRUKCJA OBSŁUGI

NADMUCHIWANY PŁYWAJĄCY DOK

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj tę instrukcję przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie jej może skutkować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujący:

1. OSTRZEŻENIE: Pomost przeznaczony jest do użytku wyłącznie na osłoniętych wodach.
2. OSTRZEŻENIE: To nie jest urządzenie ratujące życie. Używać wyłącznie w warunkach kompetentnych nadzorem. Nigdy nie pozwalaj na nurkowanie lub skakanie na lub z tego produktu. Nigdy nie opuszczaj w wodzie lub w jej pobliżu, gdy nie są używane.

Nigdy nie holuj za pomocą jakiegokolwiek pojazdu.

3. OSTRZEŻENIE: Włóż produkt zgodnie z opisem w rozdziale Montaż, Użytkowanie produktu. Używaj zapewniono wskaźnik i napompowano do około 8 PSI. Nie napompowywać nadmiernie. Nadmierne nadmuchiwanie produktu może spowodować jego pęknięcie lub uszkodzenie szwów. Jest to kluczowe jest, aby ciśnienie w dokach zostało zmniejszone podczas długotrwałego użytkowania w bezpośrednim słońcu. Ponadto, w zimnych warunkach ciśnienie może spaść i konieczne będzie dodanie większej ilości powietrza aby zapewnić właściwą inację. Użyj wskaźnika.

4. OSTRZEŻENIE: Użytkownik musi korzystać z certyfikowanego osobistego sprzętu wypornościowego (PFD). Szczególnie ważne jest, aby dzieci i osoby nieumiejące pływać nosiły osobisty sprzęt ochronny. Urządzenie wypornościowe w każdej chwili.

Dzieci i osoby nieumiejące pływać potrzebują specjalnego przeszkolenia w zakresie korzystania z Personal Urządzenie wypornościowe.

5. OSTRZEŻENIE: Nie używaj stacji dokującej, jeśli podejrzewasz przebicie lub wyciek. Może to być niebezpieczny.

6. OSTRZEŻENIE: Uważaj na wiatry i prądy morskie.

7. OSTRZEŻENIE: Łączna liczba osób i masa całkowita nie może przekraczać informacji wydrukowane na stacji dokującej.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Model produktu

Model	Długość * Szerokość	Grubość Masa netto		Nadmuchiwane powietrze Ciśnienie
RD183-152	6*5 stóp (1828*1524mm)	6 cali (152mm)	11kg	8PSI
RD213	7*7 stóp (2133*2133mm)	6 cali (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5 stóp (2438*1524mm)	6 cali (152mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 stóp (2438*1828mm)	6 cali (152mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 stóp (3048*2438 mm)	6 cali (152mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10 stóp (3048*3048mm)	6 cali (152mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 stóp (4572*1828mm)	6 cali (152mm)	26,2 kg	

Opis produktu



Zastosowanie produktu



Expanded the dock and
open the valve cover




Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump



Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

QUAI FLOTTANT GONFLABLE

MANUEL D'UTILISATION

GONFLABLE QUAI FLOTTANT

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Lisez ces instructions avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris la suivant:

1. AVERTISSEMENT : Quai conçu pour être utilisé uniquement en eau abritée.

2. AVERTISSEMENT : Ceci n'est pas un dispositif de sauvetage. N'utiliser que sous la surveillance d'un personnel compétent. surveillance. Ne permettez jamais de plonger ou de sauter sur ou hors de ce produit. Ne laissez jamais dans ou près de l'eau lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne remorquez jamais à partir d'un véhicule.

3. AVERTISSEMENT : utilisez le produit comme indiqué dans la section Assemblage, Utilisation du produit. Utilisez le fourni avec la jauge et gonflez à environ 8 PSI. Ne pas trop gonfler.

Le gonflage du produit peut provoquer son éclatement ou endommager les coutures.

Il est essentiel de réduire la pression exercée sur les quais lors d'une utilisation prolongée en plein soleil. par temps froid, la pression peut diminuer et il faudra ajouter plus d'air pour assurer un gonflage correct. Utilisez la jauge.

4. AVERTISSEMENT : Un vêtement de flottaison individuel (VFI) certifié est requis pour l'utilisateur.

Il est particulièrement important que les enfants et les non-nageurs portent un équipement de protection individuelle. Dispositif de flottaison à tout moment.

Les enfants et les non-nageurs ont besoin d'instructions spéciales sur l'utilisation du dispositif personnel. Dispositif de flottaison.

5. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas votre station d'accueil si vous suspectez une perforation ou une fuite. dangereux.

6. AVERTISSEMENT : Attention aux vents et courants offshore.


7. AVERTISSEMENT : Le nombre total de personnes et le poids total ne doivent pas dépasser informations imprimées sur le quai.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle de produit

Modèle	Longueur * Largeur	Épaisseur	Poids net	Air gonflable Pression
RD183-152	6*5 pieds (1828*1524mm)	6 pouces (152 mm)	11 kg	8 PSI
RD213	7*7 pieds (2133*2133mm)	6 pouces (152 mm)	16 kg	
RD244-152	8*5 pieds (2438*1524mm)	6 pouces (152 mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6 pieds (2438*1828mm)	6 pouces (152 mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8 pieds (3048*2438 mm)	6 pouces (152 mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10 pieds (3048*3048mm)	6 pouces (152 mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6 pieds (4572*1828mm)	6 pouces (152 mm)	26,2 kg	

Description du produit



Utilisation du produit

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3




Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump



Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Aufblasbares Schwimmsteg

BENUTZERHANDBUCH

AUFBLASBAR SCHWIMMENDES DOCK

RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183



Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, einschließlich der Folgenden:

1. **WARNUNG:** Dock nur für den Einsatz in geschützten Gewässern konzipiert.

2. **WARNUNG:** Dies ist kein lebensrettendes Gerät. Nur unter kompetenter

Aufsicht. Erlauben Sie niemals das Tauchen oder Springen auf oder von diesem Produkt. Lassen Sie niemals im oder in der Nähe von Wasser, wenn es nicht verwendet wird.

Schleppen Sie niemals von irgendeinem Fahrzeug ab.

3. **WARNUNG:** Befüllen Sie das Produkt wie in den Abschnitten „Montage und Verwendung des Produkts“ beschrieben. mitgelieferten Manometer und pumpen Sie den Reifen auf ca. **8 PSI** auf. Nicht zu stark aufpumpen.

Das Aufblasen des Produkts kann zum Platzen oder zur Beschädigung der Nähte führen. Es ist

Es ist wichtig, dass der Dockdruck bei längerem Gebrauch in direkter Sonneneinstrahlung reduziert wird. Außerdem bei Kälte kann der Druck sinken und es muss mehr Luft zugeführt werden

um eine ordnungsgemäße Befüllung sicherzustellen. Verwenden Sie das Messgerät.

4. **WARNUNG:** Der Benutzer benötigt eine zertifizierte persönliche Schwimmhilfe (PFD).

Besonders wichtig ist das Tragen eines Personal

Schwimmhilfe immer dabei.

Kinder und Nichtschwimmer benötigen eine spezielle Einweisung in die Benutzung des Personal Schwimmhilfe.

5. **WARNUNG:** Benutzen Sie die Dockingstation nicht, wenn Sie einen Platten oder ein Leck vermuten. Es kann unsicher.

6. **WARNUNG:** Vorsicht vor ablandigen Winden und Strömungen.

7. **WARNUNG:** Die Gesamtzahl der Personen und das Gesamtgewicht dürfen die


Informationen sind auf der Dockingstation aufgedruckt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Produktmodell

Modell	Länge * Breite	Dicke Nettogewicht		Aufblasbare Luft Druck
RD183-152	6*5 Fuß (1828 x 1524 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	11 kg	8PSI
RD213	7*7 Fuß (2133 x 2133 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	16 kg	
RD244-152	8*5 Fuß (2438 x 1524 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	14,8 kg	
RD244-183	8*6 Fuß (2438 x 1828 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	15,8 kg	
RD305-244	10*8 Fuß (3048*2438 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	23,6 kg	
RD305-183	10*10 Fuß (3048 x 3048 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	25,6 kg	
RD457-183	15*6 Fuß (4572 x 1828 mm)	6 Zoll ÿ152 mmÿ	26,2 kg	

Produktbeschreibung



Produktverwendung

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6




Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

OPBLAASBARE DRIJVENDE DOK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

OPBLAASBAAR DRIJVEND DOK

**RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183**



Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Lees deze instructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd, inclusief de volgende:

1. **WAARSCHUWING:** De steiger is uitsluitend ontworpen voor gebruik in beschut water.
2. **WAARSCHUWING:** Dit is geen levensreddend apparaat. Gebruik het alleen onder deskundige begeleiding. toezicht. Sta nooit toe dat er op of van dit product wordt gedoken of gesprongen. Laat nooit in of nabij het water wanneer het niet in gebruik is.

Sleep nooit vanaf een voertuig.

3. **WAARSCHUWING:** Gebruik het product zoals beschreven in Montage, Gebruik van het product. Gebruik de geleverde meter en pomp op tot ongeveer **8 PSI**. Pomp niet te hard op. Overmatig opblazen van het product kan ervoor zorgen dat het barst of schade aan de naden veroorzaakt. Het is cruciaal dat de druk van de dokken wordt verminderd tijdens langdurig gebruik in direct zonlicht. Ook, bij koude omstandigheden kan de druk afnemen en moet er meer lucht worden toegevoegd om een goede inatie te garanderen. Gebruik de meter.

4. **WAARSCHUWING:** De gebruiker dient een gecertificeerd persoonlijk drijfmiddel (PFD) te dragen. Het is vooral belangrijk dat kinderen en niet-zwimmers een persoonlijk zwemvest dragen. Zorg dat het drijflichaam altijd drijft.

Kinderen en niet-zwimmers hebben speciale instructies nodig over het gebruik van de Personal Drijfmiddel.


5. **WAARSCHUWING:** Gebruik uw dock niet als u vermoedt dat er een lek of gaatje is. Het kan zijn onveilig.
6. **WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig met wind en stromingen vanaf zee.
7. **WAARSCHUWING:** Het totale aantal personen en het totale gewicht mogen de toegestane maximumgewichten niet overschrijden. informatie die op het dock is afgedrukt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productmodel

Model	Lengte * Breedte	Dikte Nettogewicht		Opblaasbare lucht Druk
RD183-152	6*5ft (1828*1524mm)	6 inch (152mm)	11 kg	8PSI
RD213	7*7ft (2133*2133mm)	6 inch (152mm)	16kg	
RD244-152	8*5ft (2438*1524mm)	6 inch (152mm)	14,8 kg	
RD244-183	8*6ft (2438*1828mm)	6 inch (152mm)	15,8 kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6 inch (152mm)	23,6 kg	
RD305-183	10*10ft (3048*3048mm)	6 inch (152mm)	25,6 kg	
RD457-183	15*6ft (4572*1828mm)	6 inch (152mm)	26,2 kg	

Productomschrijving



Productgebruik

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

UPPBLASBAR FLYTANDE DOCK

ANVÄNDARMANUAL

UPPBLÅSBAR

FLYTDOCK

**RD183-152 /RD213 /RD244-152 /RD244-183 /RD305-244 /RD305-183
/RD457-183**



Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada. de grundläggande försiktighetsåtgärderna bör alltid följas, inklusive följande:

1. **VARNING:** Dock avsedd endast för användning i skyddat vatten.
2. **VARNING:** Detta är inte en livräddningsanordning. Använd endast under behöriga tillsyn. Tillåt aldrig dykning eller hoppa på eller av denna produkt. Lämna aldrig i eller nära vattnet när den inte används.

Bogsera aldrig från något fordon.
3. **VARNING:** Ta in produkten enligt beskrivningen i Montering, Produktanvändning . Använd medföljande mätare och blås upp till cirka **8 PSI**. Blås inte upp för mycket. Överdriven uppblåsning av produkten kan göra att den spricker eller skada sömmarna. Det är det avgörande att dockans tryck minskas vid långvarig användning i direkt sol. Också, under kalla förhållanden kan trycket minska och mer luft kommer att behöva tillföras för att säkerställa korrekt inställning. Använd mätaren.
4. **VARNING:** En certifierad Personal Floatation Device (PFD) krävs för användaren. Det är särskilt viktigt att barn och icke-simmare bär en personlig Flytande anordning hela tiden.


Barn och icke-simmare behöver särskild instruktion i användningen av den personliga Flytande anordning.
5. **VARNING:** Använd inte din docka om du misstänker punktering eller läcka. Det kan det vara osäker.
6. **VARNING:** Akta dig för havsvindar och strömmar.
7. **VARNING:** Det totala antalet personer och totalvikten får inte överstiga information tryckt på kajen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktmodell

Modell	Längd * Bredd	Tjocklek Nettovikt		Uppblåsbar luft Tryck
RD183-152	6*5 fot (1828*1524 mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	11 kg	8PSI
RD213	7*7 fot (2133*2133mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	16 kg	
RD244-152	8*5 fot (2438*1524 mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	14,8 kg	
RD244-183	8*6 fot (2438*1828 mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	15,8 kg	
RD305-244	10*8ft (3048*2438mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	23,6 kg	
RD305-183	10*10 fot (3048*3048mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	25,6 kg	
RD457-183	15*6 fot (4572*1828mm)	6 tum ÿ152 mmÿ	26,2 kg	

Produktbeskrivning



Produktanvändning

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6



Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

MUELLE FLOTANTE INFLABLE

MANUAL DEL USUARIO

INFLABLE

DUELLE FLOTANTE

RD183-152 / RD213 / RD244-152 / RD244-183 / RD305-244 / RD305-183
/RD457-183



Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones antes de utilizar este producto. Si no lo hace, puede sufrir lesiones.

Lesiones graves. Siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. ADVERTENCIA: Muelle diseñado para uso exclusivo en aguas protegidas.

2. ADVERTENCIA: Este no es un dispositivo para salvar vidas. Utilícelo únicamente bajo supervisión de un profesional competente. supervisión. Nunca permita que se sumerja ni salte sobre o desde este producto. Nunca deje dentro o cerca del agua cuando no esté en uso.

Nunca remolque desde ningún vehículo.

3. ADVERTENCIA: Inyecte el producto como se describe en Montaje, Uso del producto. Utilice el Proporcione un manómetro e infle a aproximadamente 8 PSI. No infle demasiado.

El inflado del producto puede provocar que reviente o que se dañen las costuras.

Es fundamental reducir la presión de los muelles durante el uso prolongado bajo el sol directo.

En condiciones de frío, la presión puede disminuir y será necesario agregar más aire.

Para asegurar una correcta inflado, utilice el calibre.

4. ADVERTENCIA: El usuario debe llevar un dispositivo de flotación personal (PFD) certificado.

Es especialmente importante que los niños y las personas que no saben nadar usen un dispositivo de protección personal.

Dispositivo de flotación en todo momento.

Los niños y las personas que no saben nadar necesitan instrucciones especiales sobre el uso del equipo personal.

Dispositivo de flotación.

5. ADVERTENCIA: No utilice su base si sospecha que hay una perforación o una fuga. Puede ser inseguro.

6. ADVERTENCIA: Tenga cuidado con los vientos y corrientes marinas.

7. ADVERTENCIA: El número total de personas y el peso total no deben exceder el


Información impresa en el dock.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo del producto

Modelo	Longitud * Ancho	Espesor	Peso Neto	Aire inflable Presión
RD183-152	6*5 pies (1828*1524 mm)	6 pulgadas (152 mm)	11 kilos	8 psi
RD213	7*7 pies (2133*2133 mm)	6 pulgadas (152 mm)	16 kilos	
RD244-152	8 x 5 pies (2438*1524 mm)	6 pulgadas (152 mm)	14,8 kilos	
RD244-183	8*6 pies (2438*1828 mm)	6 pulgadas (152 mm)	15,8 kilos	
RD305-244	10 x 8 pies (3048 x 2438 mm)	6 pulgadas (152 mm)	23,6 kilogramos	
RD305-183	10*10 pies (3048*3048 mm)	6 pulgadas (152 mm)	25,6 kilos	
RD457-183	15*6 pies (4572*1828 mm)	6 pulgadas (152 mm)	26,2 kilogramos	

Descripción del Producto



Uso del producto

1



Expanded the dock and
open the valve cover

2



Install the tube of the pump on
the upper end. Open the
cover is for fast inflation
close the cover is for slow inflation

3



Connect the pump to the valve
and press the round device in
the middle of the valve

4



Start to inflate, stop inflation
when the dock is solid
and remove the pump

5



Close the valve cover and use the included wrench to tighten the valve to prevent air leakage

6




Connecting the tube to the bottom of the pump can be used to deflate air

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



REPRESENTANTE CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

