

## Pro 3000 Analog Tone and Probe



### Pro3000 analogowy Generator tonów

Wykorzystaj zdolności SmartTone generator tonów Pro3000 do identyfikacji właściwej pary. Przy dotknięciu obu przewodów na raz i natychmiastowo wykonując zwarcie obu, technologia SmartTone zmienia kadencję generowanego tonu. Ten ton zmienia odsłuch przez sondę, pozytywnie oceniając prawidłową parę przewodów. SmartTone dostarcza pięć różnych dźwięków do dokładnej identyfikacji par.

#### Cechy generowanego tonu:

- Technologia SmartTone
- Wysyła sygnał do 16km na większości przewodów
- Przewody cechują się kątowymi zaciskami do mocowania na gwoździe oraz mechaniczną wtyczką RJ-11 dla bezpośredniego dostępu do telefonu i danych bez adapterów
- Zewnętrzny wyłącznik k pozwala na wybór stałych lub zmiennych opcji tonów, wskazywane przez stały lub migający LED
- Test ciągłości
- Potwierdzenie polaryzacji

### Pro3000 analogowy próbnik

Ergonomiczny i elegancki Pro3000 jest łatwy w użytku i obsłudze. Duży głośnik na sondzie pozwala usłyszeć sygnał przez ściany lub obudowę. Zagłębiony przycisk on/off zapobiega przed przypadkowym włączeniem w pokrowcu. Można podłączyć zestaw słuchawkowy (sprzedawany oddzielnie) do użytku w głośnym otoczeniu.

#### Cechy sondy:

- Duży głośnik wzmacnia sygnał przez ściany i zabudowy
- Łatwy w obsłudze regulator głośności
- „Quick-twist” do łatwiejszej wymiany
- Wolna, zapasowa końcówka w Pro3000 generatorze i sondzie

#### KONTAKT:

**MERAZET S.A.**  
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33  
e-mail: [automatyka@merazet.pl](mailto:automatyka@merazet.pl)

## Specyfikacja Po3000 generator analogowy

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs użytkownika                      | Przełącznik wyboru testu ciągłości lub trybu tonu<br>Przycisk wyboru SOLID, ALT lub OFF<br>Tryb tonów LED<br>Led ciągłości/polaryzacji |
| Stała częstotliwość                        | Nominalne 1000 Hz                                                                                                                      |
| Zmienna częstotliwość                      | Nominalne 1000/1500 Hz                                                                                                                 |
| Ochrona przed przepięciem                  | 60 Vdc w trybie tonu/polaryzacji                                                                                                       |
| Moc wyjścia w trybie tonów                 | 8dbm do 600 Ohmów                                                                                                                      |
| Poziom Napięcia wyjścia w trybie ciągłości | 8 Vdc z nowymi bateriami                                                                                                               |
| Baterie                                    | 9V alkaliczne                                                                                                                          |
| Temperatura                                | Pracy: -20°C do 60°C, Przechowywania -40°C do 70°C                                                                                     |
| Wymiary walizki                            | 6.9cm x 6.1cm x 3.6cm (2.7in x 2.4in x 1.4in)                                                                                          |

## Specyfikacja Pro3000 sondy analogowej

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs użytkownika | Przycisk ON/OFF<br>Pokrętko głośności<br>Zamienne końcówki<br>Wejście na słuchawki 3.5mm |
| Baterie               | 9V alkaliczne                                                                            |
| Temperatura           | Pracy: -20°C do 60°C, Przechowywania -40°C do 70°C                                       |
| Wymiary walizki       | 24.9cm x 4.1cm x 3.3cm (9.8in x 1.6in x 1.3in)                                           |

## Informacje dla zamawiającego

| Model    | Opis                                           |
|----------|------------------------------------------------|
| 26000900 | Pro3000 analogowy generator I próbnik (zestaw) |
| 26100900 | Pro3000 analogowy próbnik                      |
| 26200900 | Pro3000 analogowy generator tonów              |
| 26100103 | Pro3000 końcówka próbnika                      |
| 26300000 | Słuchawki, Pro3000 próbnik                     |

### KONTAKT:

**MERAZET S.A.**  
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33  
e-mail: automatyka@merazet.pl