



EW-DM81

Czyszczenie i ochrona kieszonek dziąsłowych

personalcare


Odkryj szczoteczkę EW-DM81, zaprojektowaną z myślą o obszarach niedostępnych dla klasycznych szczoteczek. Dzięki technologii wibracji sonicznych jej bardzo drobne włosie delikatnie dociera do kieszonek dziąsłowych na głębokość do 3 mm, umożliwiając usuwanie płytki nazębnej i bakterii, w celu ochrony zębów i dziąseł.

DentaCare

Funkcje


**Skuteczne czyszczenie dzięki końcówce z bardzo
drobnym włosiem**





Łatwe czyszczenie kieszonek dziąsłowych

Szczoteczka EW-DM81 ma bardzo drobne włosie, o średnicy 0,02 mm, które dociera do kieszonek dziąsłowych, czyszcząc je i chroniąc.



Dociera na głębokość 3 mm

Końcówka z bardzo drobnym włosiem, zaprojektowana z myślą o najbardziej wrażliwych zębach dociera 3 mm w głąb kieszonek dziąsłowych, umożliwiając ostrożne usuwanie ukrytej płytki nazębnej i bakterii.

Głęboko oczyszczająca technologia wibracji sonicznych

Aby zapewnić wygodne i skuteczne czyszczenie, szczoteczka EW-DM81 wykonuje szybkie wibracje soniczne, 31 000 ruchów na minutę, gwarantując dokładne, a jednocześnie delikatne czyszczenie zarówno zębów, jak i dziąseł.



Zaprojektowana z myślą o wygodzie

Stylowa i wygodna szczoteczka EW-DM81 jest lekka i na tyle mała, że zmieści się w kosmetyczce, więc bez problemu zabierzesz ją w podróż. Ponadto pracuje w dwóch trybach: delikatnym i normalnym, idealnie dostosowując się do Twoich potrzeb.

Przydatny czasomierz i funkcja łagodnego startu

W celu ułatwienia uzyskania optymalnych wyników wbudowany czasomierz działa w cyklu dwuminutowym, wykonując krótkie przerwy co 30-sekund, aby poinformować, że czas przejść do następnej sekcji.

Szczoteczkę EW-DM81 wyposażono też w funkcję łagodnego startu, dzięki której najpierw przez dwie sekundy działa ona z bardzo łagodną prędkością, a następnie przełącza się na prędkość wysoką.



Wybierz odpowiednią dla siebie



W zestawie dwa typy szczoteczek

Aby zadbać o doskonałą higienę jamy ustnej i piękny, promienny uśmiech, korzystaj zarówno z końcówki z bardzo drobnym włosiem, idealnej do delikatnego czyszczenia kieszonek dziąsłowych, jak i z końcówki multi-fit, przydatnej do czyszczenia powierzchni i trudno dostępnych miejsc.



Wybierz swój ulubiony kolor

Szczoteczka EW-DM81 jest wyposażona w wygodny uchwyt i dostępna w trzech wersjach: białej, zielonej i czarnej — wybierz kolor pasujący do Twojego stylu.

Specyfikacja



Do wyboru 2 tryby szczotkowania



30 min pracy w trybie bezprzewodowym



Funkcja łagodnego startu



30-sekundowy czasomierz



Akumulator Ni-MH



Możliwość mycia i łatwa konserwacja



Napięcie uniwersalne



Pełne naładowanie zajmuje 17 godzin

Końcówka z bardzo drobnym włosiem do skutecznego i delikatnego czyszczenia kieszonek dziąsłowych

Technologia wibracji sonicznych (około 31 000 ruchów na minutę) zapewnia dokładne oczyszczanie.

Zaprojektowana z myślą o wygodzie

Timer i funkcja łagodnego startu

W zestawie dwa typy szczoteczek

Rozmiar i masa

Wysokość 220mm
Szerokość 18.5mm
Głębokość 19mm
Masa 55g

Wymiary przy zalecanym typie podstawy.

Szczoteczka soniczna z końcówką z bardzo drobnym włosiem EW-DM81

