

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

tel. +48 508-257-785

e-mail: sprzedaz@e-magma.pl

strona internetowa: www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Ściernica wachlarzowa filcowa 125 x 22.23mm 5"

Tarcza przeznaczona do polerowania detali oraz części różnorodnych wyrobów ze stali kwasoodpornej, aluminium itp.

Profesjonalna tarcza do precyzyjnego polerowania, cechująca się wysoką jakością oraz niezawodnością.

Powierzchnia tarczy składa się z listków materiału (filcu) ułożonych wachlarzowo jedna na drugiej na powierzchni dysku lamelkowego (półsztywnego krążka wykonanego z włókna szklanego). Tarcza idealna do zgrubnego wygładzenia lub wstępnego wypolerowania wyrobów ze stali, drewna, metali oraz ich stopów.

Dane techniczne:

- Średnica: 125mm
- Maksymalna prędkość obrotowa: 7000rpm
- Maksymalna prędkość liniowa: 80m/s

Nie używać towaru jeśli ślady uszkodzeń mechanicznych, może grozić poważnymi uszkodzeniami ciała lub nawet śmiercią.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.



Felt fan grinding wheel 125 x 22.23mm 5"

A disc intended for polishing details and parts of various products made of acid-resistant steel, aluminum, etc.

Professional disc for precise polishing, characterized by high quality and reliability. The surface of the disc consists of sheets of material (felt) arranged fan-wise on top of each other on the surface of a lamellar disc (a semi-rigid disc made of fiberglass). The disc is ideal for rough smoothing or preliminary polishing of products made of steel, wood, metals and their alloys.

Technical data:

- Diameter: 125mm
- Maximum rotation speed: 7000rpm
- Maximum linear speed: 80m/s

Do not use the product if there are signs of mechanical damage, it may pose a risk of serious bodily injury or even death.

During use, children and other bystanders should be kept at a safe distance.

The work station should be kept clean and well-lit.

Please be careful when using. Carry out each activity carefully and carefully. Do not use the product if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

Wear personal protective equipment and always safety glasses.

Avoid unintentional activation of the goods.

Avoid unnatural working positions.

Take care of a stable working position and balance.

Please wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.

Hair, clothes, gloves - keep away from moving parts.



Filz-Fächerschleifscheibe 125 x 22,23 mm 5"

Eine Scheibe zum Polieren von Details und Teilen verschiedener Produkte aus säurebeständigem Stahl, Aluminium usw.

Professionelle Scheibe für präzises Polieren, gekennzeichnet durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Oberfläche der Scheibe besteht aus Materialbahnen (Filz), die fächerförmig übereinander auf der Oberfläche einer Lamellenscheibe (einer halbstarren Scheibe aus Glasfaser) angeordnet sind. Die Scheibe ist ideal zum Grobglätten oder Vorpolieren von Produkten aus Stahl, Holz, Metallen und deren Legierungen.

Technische Daten:

- Durchmesser: 125 mm
- Maximale Drehzahl: 7000 U/min
- Maximale lineare Geschwindigkeit: 80 m/s

Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen mechanischer Beschädigungen aufweist. Es besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen oder sogar des Todes.

Während des Gebrauchs sollten Kinder und andere umstehende Personen einen Sicherheitsabstand einhalten.

Der Arbeitsplatz sollte sauber und gut beleuchtet sein.

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verwendung. Führen Sie jede Tätigkeit sorgfältig und sorgfältig aus. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Aktivierung der Ware.

Vermeiden Sie unnatürliche Arbeitspositionen.

Achten Sie auf eine stabile Arbeitsposition und Balance.

Bitte tragen Sie entsprechende Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck.
Haare, Kleidung, Handschuhe – von beweglichen Teilen fernhalten.



Schutzbrille verwenden



Verwenden Sie schützende Kopfhörer



Schutzmaske verwenden



Verwenden Sie Schutzkleidung



Handbuch lesen



Verwenden Sie Schutzhandschuhe



Visier mit Schutz verwenden



Tragen Sie Schutzschuhe

Ständig abwaschen
euchermaske

