

## MS27355 KONTROLER MICRO pH/Rx

Kompletna stacja kontrolno-pomiarowa Micro pH/Rx, zapewniająca automatyczny pomiar parametrów i dozowanie korektora pH.

Zestaw zawiera pompy perystaltyczne z wbudowaną kontrolą pH i Rx, filtr, komorę pomiarową oraz elementy montażowe.

Elementy tworzące stację są zamontowane na panelu montażowym, gotowym do zawieszenia w pomieszczeniu technicznym.



### CECHY KONTROLERA MICRO PH



- Pompy perystaltyczne z wbudowaną kontrolą pH i Rx
- Nadają się do dozowania kwasów
- Łatwe programowanie set pointów
- Ustawienie pH w zakresie 6,0 - 8,0
- Ustawienie Redox w zakresie 300 – 800 mV
- Półautomatyczna kalibracja pH 7.01
- Wyświetlanie wartości pH na wyświetlaczu
- Dozowanie proporcjonalne do żądanej wartości zadanej (set point)
- Funkcja ON / OFF
- Poliwęglanowy panel przedni
- Korpus pompy z wyłącznikiem manualnym
- Stopień ochrony IP 55
- Standardowe zasilanie 230 Vac
- Zgodnie z przepisami CE
- Przełącznik ON / OFF

### CECHY POMPY DOZUJĄCEJ 1.6-01



|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Obudowa           | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym 30% |
| Rolki             | Delrin                                       |
| Wężyk             | Santoprene                                   |
| Zasilanie         | 230V 50-60Hz                                 |
| Pobór energii     | 35 W                                         |
| Waga netto pompki | 0,5 kg                                       |
| Przyłącza         | PP 1/8"                                      |
| Wężyki            | PP 4x6 mm                                    |
| Sondy pomiarowe   | Przyłącza BCN                                |
| Przepływ max.     | 1.6 L/h                                      |
| Ciśnienie         | 01 Bar / 14,7 PSI                            |
| Obroty            | 30 RPM                                       |

## AKCESORIA W ZESTAWIE

| ZESTAW<br>STANDARDOWY | Zawór<br>wtryskowy<br>1/2"<br>PP-VL-VT                                            | Filtr<br>zasysający<br>PP<br>z zaworem<br>wargowym                                | Wążek<br>tłoczący 2m;<br>PE 4x6 mm                                                | Wążek<br>zasysający<br>2m; PVC 4x6<br>mm                                          | Sondy pH i Rx,<br>kabel 3m,<br>obudowa<br>epoksydowa                               | Bufor pH<br>7.00<br>Bufor Rx<br>468 mV                                              | Przyłącze<br>siodłowe<br>D.50 – 1/2"<br>2szt./                                      | Uchwyt<br>sondy PP 1/2"<br>2szt.                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | MS11.100.088                                                                      | MS11.100.409                                                                      | MS11.005.600                                                                      | MS11.005.500                                                                      | (pH) 00.043.011<br>(Rx) 00.043.012                                                 | (pH) MS00.042.902<br>(Rx) MS00.042.904                                              | MS00.051.002                                                                        | MS11.100.019                                                                        |
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |

## WYMIARY I SCHEMAT MONTAŻU

