



EW-DM81-W503

Čistí a chrání parodontální váčky


personalcare


Objevte EW-DM81 – navrženo k řešení oblastí, které běžné kartáčky často nezachytí k ochraně zubů i dásní. Používá technologii sonických vibrací, velmi jemné štětiny opatrně dosahují do optimální hloubky 3 mm do parodontálních váčků a umožňují odstranění plaku a bakterií.

DentaCare

Vlastnosti


Velmi jemný kartáček pro účinné čištění





Snadné čištění parodontálních váčků

Zubní kartáček s ideální velikostí štětín k čištění parodontálních váčků je nezbytností. EW-DM81 má velmi jemné štětiny kartáčku, které mají v průměru 0,02 mm a jemně dosáhnou do parodontálních váčků a vyčistí je a chrání.



Dosahuje do optimálních 3 mm hloubky

Navrženo pro nejcitlivější zuby. Štětiny velmi jemné hlavice kartáčku využívají technologii zvukových vln k dosažení optimálních 3 mm do parodontálních váčků a umožňují opatrné odstranění skrytého plaku a bakterií.

Technologie sonických vibrací zajišťuje hloubkové vyčištění

Pro pohodlné čištění a výsledky je model EW-DM81 vybaven vysokorychlostními sonickými vibracemi s 31.000 pohybů kartáčku za minutu, což vám zajistí důkladné a přesto jemné vyčištění zubů i dásní.



Navrženo pro pohodlí doma i na cestách

Stylový design a pohodlné používání modelu EW-DM81 s nízkou hmotností a ideální velikostí do kosmetické taštičky jej činí skvělý na cesty. Zahrnuje také dva režimy: jemný a normální, pro ideální zubní péči.

Užitečný časovač kartáčku a funkce jemného startu

K zajištění optimálních výsledků funguje vestavěný časovač čištění ve dvouminutových cyklech, krátce se zastaví ve 30sekundových intervalech, abyste věděli, kdy se přesunout na další část. EW-DM81 také obsahuje funkci jemného startu, která pracuje na velmi nízkou rychlost po dvě sekundy, než zrychlí na vysokorychlostní amplitudu.



Vyberte si ten správný pro vás



Dodává se se dvěma typy kartáčků

Pro skvělou ústní hygienu a nádherný zářivý úsměv přepínejte mezi velmi jemným kartáčkem – ideální pro jemné čištění parodontálních váčků – a univerzálním kartáčkem – velmi užitečný pro povrchy a obtížně dosažitelná místa.



Vyberte si požadovanou barvu

EW-DM81 byl navržen s pohodlnou rukojetí a můžete volit mezi bílou, zelenou a černou, která doplní váš styl.

Specifikace



2 volitelné režimy čištění




Doba provozu na baterii 30 min



Funkce jemného startu



30sekundový časovač kartáčku



Baterie Ni-MH



Omyvatelné pro snadnou údržbu



Univerzální napětí



17 hodin na plné nabití

Velmi jemný kartáček pro účinné a jemné čištění parodontních váčků

Technologie zvukových / sonických vibrací (přibližně 31.000 pohybů za minutu) čistí do hloubky.

Navrženo pro pohodlí doma i na cestách

Užitečný časovač kartáčku a funkce jemného startu

Dodává se se dvěma typy kartáčků

**Kartáček se sonickými vibracemi s velmi jemným
kartáčkem EW-DM81**



