


## Wkłady do maszynek Gillette Fusion (4 sztuki)



Czas wysyłki: 1 dzień roboczy

Producent: Guangzhou Aldo Tech Co., Ltd

### Opis produktu

**Zamienne ostrza do maszynek do golenia kompatybilne z systemem Fusion5.**

### Składniki

PEG-115M, PEG-7M, PEG-100, Silica, Tocopheryl Acetate, Pentaerythryl Tetra-Di-TButyl Hydroxyhydrocinnamate, Tris(Di-T-Butyl)Phosphite, BHT

### Marka

Guangzhou Aldo Tech

### Cechy

Dokładniejsze golenie i uczucie gładkości na dłużej\*. Maszynki do golenia dla mężczyzn Fusion5 są wyposażone w 5 ostrzy zmniejszających tarcie (\* w porównaniu z Mach3), 1 ostrze = 20 użyć. Każde ostrze wymienne do maszynki do golenia Fusion5 zapewnia komfortowe golenie nawet do 20 razy, Specjalnie rozmieszczone paski Lubrastrip zapewniają gładzi poślizg maszynki. Zoptymalizowana pod kątem komfortu. Wyposażona w dodatkowy system stabilizacji ostrzy, aby podążać za konturami twarzy.

### Opis alternatywny

Opis od dostawcy: Fusion5 Ostrza wymienne do maszynki do golenia dla mężczyzn.

### Opis produktu

Uzyskaj dokładniejsze golenie i uczucie gładkości na dłużej dzięki ostrzom wymiennym do maszynki do golenia dla mężczyzn Fusion5. Są wyposażone w pięć ostrzy zmniejszających tarcie i zapewniających dokładne golenie. Pasek nawilżający zapewnia nawilżanie po kontakcie z ostrzami, by zapewnić gładkie golenie. Obawiasz się, że rączka Twojej maszynki Gillette nie będzie pasować? Wszystkie ostrza Fusion5 pasują do wszystkich rączek maszynki do golenia Gillette Fusion5.

Każde ostrze wymienne zapewnia golenie nawet przez dwa tygodnie, dzięki czemu możesz dostosować golenie do swoich potrzeb i optymalnie wykorzystać każde ostrze.

### **Kontakt**

#### **Guangzhou Aldo Tech Co., Ltd**

No.72 Biological pharmaceutical factory, Huajing New town, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 510630, CN

**e-mail:** 86685757@qq.com

**telefon:** 008613421292498

### **Rodzaj przechowywania**

Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

### **Kraj**

Kraj pochodzenia: Chiny

Zapakowano w: Chiny

### **Rodzaj opakowania**

Typ: Flow-pack