

Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy czytnik kodów
kreskowych
CCD HD26C

Specyfikacja:

- **Źródło światła:** 650nm LED
- **Materiał wykonania:** ABS+PC
- **Metoda skanowania:** ręczne
- **Potwierdzenie (światło):** dioda LED (czerwona, niebieska)
- **Potwierdzenie (dźwięk):** dwa rodzaje emitowanego dźwięku

Specyfikacja pracy:

- **Szerokość odczytu:** 60mm@30mm, 98mm@100mm
- **Szybkość odczytu:** 100 razy/sekunda
- **Dokładność odczytu:** 0.10mm
- **Współczynnik błędu:** 1/800 milionów
- **Odczytywane kody:** EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe
- **Interfejs:** USB
- **Waga:** 136g
- **Temperatura pracy:** 0 do 45 (Celcjusz)
- **Temperatura przechowywania:** -40 do 60 (Celcjusz)
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5% do 95%

Cechy charakterystyczne:

- Interfejs Plug & Play
- Solidna sprawdzona konstrukcja
- Ergonomiczny design
- Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych
- Odczyt kodów z ekranów LCD

W skład zestawu wchodzi:

- czytnik
- kabel USB
- odbiornik USB



Kody sterujące — ustawienia czytnika



Wersja oprogramowania



Przywracanie ustawień fabrycznych



Parowanie czytnika z odbiornikiem cz.1



Parowanie czytnika z odbiornikiem cz.2



Wyłącz dźwięk



Włącz dźwięk



Wyłącz wibracje



Włącz wibracje



Czas uśpienia 1 minuta



Czas uśpienia 5 minut

Kody sterujące — ustawienia czytnika



Wstaw ENTER za kodem



Wstaw podwójny ENTER za kodem



Wstaw TAB



Usuń ENTER



Dodaj prefix



Dodaj suffix



Wstaw znak @



Usuń wszystkie znaki