

## KARTA KATALOGOWA

### Maska Pełnotwarzowa Spasciani TR 2002 CL2

TR 2002 CL2

P/N 113020000

Maska pełnotwarzowa, podciśnienie, z gwintem zgodnym z normą EN 148-1.

#### Maska składa się z:

- Dopasowany ergonomicznie do twarzy korpus maski
- Wizjer panoramiczny o szerokim kącie widzenia
- Zintegrowany moduł membrany wydechowej z otworem wdechowym i urządzeniem mowy
- Wewnętrzna półmaska
- Pięciopunktowe pasy nagłowia
- Opaska na kark

#### Maska może być używana z:

- Z urządzeniami podciśnienia z gwintem EN 148-1
- Dwoma filtrami Spasciani serii 2000 zamontowane na adapterze DUPLA



### Dane techniczne:

Opór przy oddychaniu:

| Test przepływu<br>(l/min) | Wdychanie<br>(mbar) |           | Wydychanie<br>(mbar)    |           |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                           | Wymagane            | Zmierzone | Maksimum<br>standardowe | Zmierzone |
| 25 cykli/min X 2 l/cykl   | 2,5                 | 1,3       | 3,0                     | 1,8       |
| 30 l/min                  | 0,5                 | 0,13      |                         |           |
| 95 l/min                  | 1,5                 | 0,6       |                         |           |

Przeciek do wewnątrz:

| Testowany aerozol | Najwyższy zmierzony przeciek<br>(%) | Najwyższe zmierzone przenikanie (%)<br>(średnia z 10 masek) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NaCl              | 0,05                                | 0,0013                                                      |

#### OGRANICZENIA:

Maska nie może być używana z aparatami oddechowymi sprężonego powietrza SCBA działających w nadciśnieniu ani z urządzeniami z gwintem innym niż EN 148-1

#### KLASYFIKACJA

Maska pełnotwarzowa, klasa 2, zgodna z dyrektywą 89/686/EWG (PPE)

Maska zgodna z normą EN 136:1998

#### OZNACZENIE:



#### MATERIAŁY

Obudowa maski: TPE

Wizjer: Poliwęglan

Pasy nagłowia: EPDM

Wewnętrzna półmaska: TPE

Opaska na kark: PVC

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze między -20 a +50 °C i RH <80%

#### WAGA

580g

#### WYMIARY / PAKOWANIE

Maski pakowane w worki polietylenowe, w pudełku o wymiarach 250 x 190 x 140 mm.