



CECHY

Wózek wielofunkcyjny z polipropylenu / stali (**zgodnie z zasadami CAM**).

Części stalowe są poddawane obróbce metodą epoksydową i antyoksydacyjną co zapobiega zarysowaniom i zapewnia dużą odporność na chemikalia, warunki atmosferyczne i promienie UV
Grubość rury 1,5 mm.
Średnica rury 22 mm.
Uchwyt worka jest mocowany bezpośrednio na stalowej ramie.
Koła są wkręcane w mosiężne tuleje wprowadzone do podstawy podczas fazy formowania.

IdeaTop C 6

Wózek wielofunkcyjny



100 x 54 x 115h cm



16,6 Kg



1 szt./Karton

WYPOSAŻENIE

- 1 Podstawa z kopolimeru polipropylenowego
- 1 Zakończenie podstawy
- 4 Kółka Ø 100 mm z gwintem 10x15
- 1 Stalowy stelaż z rączką i uchwytem na worek wyposażony w dwa klipsy do mocowania worków, 2 gumowe uchwyty na miotły, 4 haczyki
- 2 Klipsy przymocowane do pionowej ramy dla zamocowania kuwety
- 2 Plastikowe kuwety
- 2 Wiaderka 6 l. z przetworzonego tworzywa (szare z szarą rączką / szare z czerwoną rączką)
- 2 Wiadra 20 l. z przetworzonego tworzywa (szare z szarą rączką / szare z czerwoną rączką)
- 1 Podstawa wyciskarki: 70% kopolimer polipropylenowy i 30% włókno szklane
- 1 Wyciskarka z przetworzonego tworzywa, dla mopów do 450 gr z uchwytem do kija

STANDARDOWE AKCESORIA

- 2 Plastikowe kuwety
- 4 Haczyki przy uchwycie worka
- 2 gumowe uchwyty na miotły zintegrowane z uchwytem worka
- 1 Uchwyt worka

OPCJE

- 1 Pokrywa na worek z kieszenią na dokumenty
- 1 Nylonowy worek

CERTYFIKATY



Certyfikat
jakości



Certyfikat
środowiskowy

Deklaracja zgodności i certyfikat zgodności wydany przez RINA SPA są dostępne na żądanie.

www.hiprom.pl

Obrazy mają wyłącznie charakter poglądowy.

