

Systemy rehabilitacyjne, czyszczące i dezynfekujące

Opracowujemy, produkujemy i instalujemy Twój indywidualny system czyszczenia i dezynfekcji dostosowany do Twoich wymagań. Nasz kompetentny i doświadczony zespół serwisowy jest zawsze do Twojej dyspozycji.



Nasze zalety na Państwa korzyść:

- **Jednolity standard jakości** – dla wszystkich produktów zgodnie z najnowszymi wytyczne europejskie
- **Zmienny i elastyczny**– Opracowywanie i produkcja urządzeń czyszczących przez kompetentnych pracowników
- Wymiary myjni mogą być **dostosowane indywidualnie**
- **Redukcja kosztów** – stosowanie małych ilości wody, a tym samym wenig Behandlungsmitteln

Zalety instalacji myjącej firmy Kluge & Fielitz GmbH to:

- Wysoka wydajność czyszczenia i dezynfekcji
- Przyjazne dla środowiska i z ulepszonymi standardami bezpieczeństwa dla operatora
- Zeiteinsparung des Wiederaufbereitungsprozesses
- Koszt na produkt medyczny wynoszący 1 – 3 euro
- Ciągły rozwój i doskonalenie naszych produktów
- Validierte Verneblungsdesinfektion für Matratzen und elektr. Bauteile



Podstawowe typy systemów rehabilitacyjnych, czyszczących i dezynfekujących firmy Kluge & Fielitz GmbH:

Myjnia typ KF 200 Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze	Myjnia typ KF 300 Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze, Bettgestell in Transportstellung
Myjnia typ KF 900 Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze, Bettgestell in Normalstellung	Linia myjąca typu KF 900 / KF 900 T Rollstühle, Gehwagen, AD-Matratze, Bettgestelle

Jede Maschine kann individuell angepasst und ausgestattet werden. Optimaler Kosten-Nutzen-Effekt. Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Zubehörprogramm passend für Ihren Bedarf. Lassen Sie sich von unseren Außendienstmitarbeitern beraten. Wir sind für Sie da!

Technische Daten unserer Waschsysteme:

Angaben in mm

TYP	Außenseite			nutzbares Kammervolumen			Aufnahmekapazität				
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Bett-gestell	Bett-gestell klappbar	Rollstuhl	AD-Matratzen	Sonst.
KF 200	1380	1640	2000	1350	900	1400	0	0	1	1	1
KF 200 T	1380	1640	2310	1350	900	1400	0	0	1	1	1
KF 300	138	164	2500	135	900	190	0	1	1	1	1
KF 300 T	0	0	2810	0	900	0	0	1	1	1	1
KF 900	1380	1640	2500	1350	143	190	1	3-4	3-4	4	4
KF 900 T	2500	0	2810	2450	0	0	1	3-4	3-4	4	4
KF 900 / KF 900 T	5000	2110	2810	2 x 2400	1430	1900	1	3-4	3-4	4	4

