

CORP ILUMINAT pt. TUBURI cu LED tip 1x20 W, 2x20 W, 1x40 W, 2x40 W

Prezentare generala

Se utilizeaza la iluminatul general de interior.

MF0011-11230	CORP ILUM.FAI PT.TUB LED 1x20W SDM
MF0011-11232	CORP ILUM.FAI PT.TUB LED 2x20W SDM
MF0011-11234	CORP ILUM.FAI PT.TUB LED 1x40W SDM
MF0011-11236	CORP ILUM.FAI PT.TUB LED 2x40W SDM

Se pot utiliza numai cu urmatoarele produse:


MF0011-31500	TUB T8 LED SMD 60CM 6400K 10 W
MF0011-31510	TUB T8 LED SMD 120CM 6400K 18 W

Caracteristici tehnice

Standard	EN 55015; EN 61000; EN 61549
Variante	max. 1x20 W, 1x40 W 2x20 W, 2x40 W
Tensiune nominală	max. 250 V ca sau cc
Tip tuburi	T8
Socluri pt. tub	G13
Material cadru suport	metal
Grad de protectie	IP 40
Culoare cadru suport	alb

Tuburile cu LED se comanda separat.

Cote de gabarit



Tip	A	B	C	D
1x20 W	620	53	70	327
1x40 W	1230	53	70	833
2x20 W	620	105	65	327
2x40 W	1230	105	65	833

Instructiuni de montaj:

- Se traseaza locul unde se realizeaza gaurile pentru introducerea diblurilor, in functie de cota D.
- Cadrul suport se monteaza pe tavan (perete) in dibluri si holtsuruburi.
- Se realizeaza conexiunile la conector.
- Pe cadrul suport se monteaza capacul.
- Tuburile se fixeaza prin rotire in fasunguri.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.