

RAME CU CAPAC PENTRU PRIZE SI INTRERUPATOARE**Prezentare generala:**

- Ramele cu capac pentru prize si intrerupatoare au un design simplu si se monteaza foarte usor.
- Ramele sunt compatibile cu prize si intrerupatoare din majoritatea gamelor de aparataj.

Prezentare produse:

Nr. Crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0012-85748	RAMA CU CAPAC PT. INTRERUPATOR
2	MF0012-85749	RAMA CU CAPAC PT. PRIZA

Caracteristici tehnice:

Material	PC
Culoare	rama - alba; capac - fumuriu
Montaj	aparent
Grad de protectie	IP30
Dimensiuni HxLxA	rama pentru intrerupator - 112x97x22 rama pentru priza - 117x100x47
Compatibilitate doze de aparataj	doza de aparataj MF0015-00250 sau alte doze asemanatoare
Compatibilitate aparataj	Anemon, Camilya, Eco, Eco Premium sau alte game asemanatoare
Numar module aparataj	1 modul

Instructiuni de montaj:

- Rama se monteaza intre peretele in care se afla doza si aparataj (intrerupator sau priza).
- Se recomanda ca intre perete si rama sa se monteze buretele primit impreuna cu rama.
- Ansamblul (rama + aparataj) se fixeaza prin prinderea de doza cu doua suruburi.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul ramei, ce implica si montajul aparatajului si/sau al dozei de aparataj va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe pungi si pe cutii sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.