

Solicryl F680

Sürüm 2026-10-22b · Revizyon 2026-10-22

Kimyasal Grup

MMW Solid Acrylic Resin

Ürün Açıklaması

SOLICRYL F680, katı akrilik reçine ürün serimizin orta molekül ağırlıklı grubudur. Overprint vernik ve mürekkeplerde uzatıcı olarak kullanılmak üzere ve su bazlı pigment dispersiyonlarının üretimi için tasarlanmıştır.

Uygulamalar

- Su bazlı overprint vernik ve mürekkeplerde ekstender reçine olarak kullanılır
- Su bazlı pigment dispersiyonları üretmek için kullanılır

Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel transfer ve baskılanabilirlik
- İyi parlaklık ve hold out özelliği
- Yüksek katı madde içeriğine sahip çözeltiler oluşturur

SOLICRYL F678 Tipik Çözeltisi

37.0 kısım	SOLICRYL F680
9.0 kısım	Amonyak %25
54.0 kısım	Su

***pH 8.0 – 8.5 / Viskozite 4000 - 5000 cps

SOLICRYL F680 İçeren Tipik Formülasyonlar

1. Genel Amaçlı OPV

64.5 parts	Joncryl 90 (veya eşdeğeri)
24.5 parts	SOLICRYL F680 (solüsyon)
2.5 parts	Dowanol DPM
3.0 parts	Islatıcı Ajan
5.0 parts	PE Wax Emülsiyonu
0.5 parts	Köpük Kesici

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.15
Tedarik şekli	Şeffaf ile beyaz arası granüller
Uçucu olmayan madde (%)	>99
Asit değeri (mg KOH/g)	215
Molekül ağırlığı	5000 wt. av.
Camsı geçiş sıcaklığı (°C)	65~70

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.

Solicryl F680

Sürüm 2026-10-22b · Revizyon 2026-10-22

Uygulamalar

Mürekkepler

Su bazlı

- Önerilir
- Sınırlı uygunluk
- Önerilmez

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Solicryl F680, şeffaf ile beyaz arası granüller olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg kağıt torba içinde ambalajlanır ve 750 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ve hava koşullarından korunmuş olarak saklayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.