

Rubson AERO 360° Casa de banho

Desumidificador

1. TIPO DE PRODUTO

O AERO 360° casa de banho é a solução perfeita para reduzir o excesso de humidade na casa de banho. O seu design distinto otimiza a circulação de ar e proporciona uma absorção de humidade absolutamente superior, enquanto neutraliza de forma eficiente odores desagradáveis. O seu design compacto e discreto em branco torna-o perfeito para casas de banho. O tablet 2 em 1 AERO 360° é compatível com o dispositivo AERO360°, um sistema de desumidificador ideal para casas de banho até 25m³/10m².



2. FUNCIONALIDADE



1. O casa de banho AERO 360° absorve o excesso de humidade e neutraliza os maus odores graças ao seu exclusivo sistema de circulação de ar 360°, aumentando a sua eficiência em 40%.
2. A recarga 2 em 1 AERO360° converte a humidade em água salgada.
3. A água salgada é recolhida no tanque do dispositivo AERO360°.



Não requer eletricidade.



Amigo do ambiente e prático (sem sacos descartáveis).

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- A recarga AERO360° 450g é utilizado com o sistema AERO360° e é ideal para casas de banho até 25m³/10m² com má circulação de ar.

4. ESPECIFICAÇÕES

Dispositivo	Design compacto e discreto, combina perfeitamente com a atmosfera da casa de banho. Simplificado, seguro e fácil de usar.	
Peças	Depósito Proteções contra derrames Tampa da grade giratória Bandeja de carga deslizante (capacidade de 0,8 litros)	
Cor do dispositivo	<i>Caução:</i>	branco-transparente
	<i>Proteções contra derrames:</i>	Branco
	<i>Rack & Bandeja de carga:</i>	Cinzento
Comprimido AERO360º	450g / Diâmetro: 100mm / Espessura: 41-44mm	
Pastilha Colorida AERO360º	Dois tons (azul e branco)	
Composição AERO360º Tablet	Cloreto de cálcio	
Benefícios adicionais	Até 70% de neutralização de odores Aumento da área de absorção	

Absorção imediata

Primeira queda em menos de 6 horas

Absorção de longa duraçãoAté 2 meses (numa casa de banho de 25 m³ / 10m²)**Tecnologia*****Circulação de ar de 360º***

O sistema AERO360º baseia-se no princípio físico de que quanto maior for o contacto do comprimido com o ar, maior será o poder de absorção de humidade que proporciona. O design distinto do AERO 360º casa de banho permite que o ar circule de baixo para cima, criando um fluxo de ar holístico que circula em um movimento de 360º ao redor da almofada. As amplas fendas de entrada de ar na parte superior do dispositivo aumentam ainda mais a exposição ao ar.

O resultado deste aumento da exposição e do fluxo de ar holístico é uma poderosa absorção de humidade que reduz eficientemente o elevado nível de humidade na casa de banho.

Tecnologia 2 em 1


A recarga de AERO360º é composto por cristais ultra ativos e inclui tecnologia anti odor patenteada. O seu design compacto e discreto e a cor branca fazem com que se misture perfeitamente com a atmosfera da casa de banho.

RENDIMENTO

Esses valores podem variar dependendo de fatores ambientais, como umidade e temperatura. 40% mais eficácia em comparação com o padrão Henkel. Produto validado por um laboratório independente especializado em tecnologias anti odor em dezembro de 2009.

NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES DESAGRADÁVEIS

Os gráficos a seguir representam testes analíticos nos quais a atividade anti odor do produto é demonstrada.



5. INSTRUÇÕES

1. Primeiro uso: Coloque a parte superior branca sobre o tanque de água e gire para encaixar as duas partes. Para inserir o tablet: pressione os símbolos na parte inferior da tampa ao mesmo tempo e retire-o do dispositivo.
2. Abra o pacote de recarga. Evite o contacto com a pele.
3. Coloque a recarga com o lado azul para baixo no topo do veio e substitua a tampa de cobertura.
4. Assim que o comprimido estiver completamente dissolvido, levante a tampa de cobertura, abra o aplicador bucal e esvazie a solução salina para a sanita. Retire o resíduo lavando-o com água morna.



6. CONSIDERAÇÕES

- Para garantir uma circulação de ar adequada, coloque o aparelho a pelo menos 5 cm de distância das paredes.
- Não permita que a recarga AERO360° ou as águas residuais entrem em contacto com superfícies metálicas delicadas (tais como superfícies douradas ou cromadas), couro, têxteis, tapetes ou outros revestimentos para pavimentos. Em caso de contacto, lave imediatamente a área afetada com água quente em abundância.

7. PRAZO DE VALIDADE E ARMAZENAMENTO

O prazo de validade deste produto, mantido na sua embalagem original fechada e em condições de armazenamento corretas, entre +5°C e 30°C, é de 24 meses. Após este período, o produto pode ainda estar em boas condições; recomenda-se verificar isto através de pré-testes ou consultando o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

8. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ficha de Dados de Segurança do Produto disponível no <http://mysds.henkel.com> ou através do nosso Serviço de Assistência Técnica (900 180 406).

Estas informações baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação que estão fora do nosso controlo, recordamos a necessidade de realizar em cada caso testes práticos e controlos suficientes para garantir a adequação do produto em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se apenas à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos analíticos, não podendo ser exigidas quaisquer outras responsabilidades. Esta folha de dados substitui e cancela todas as folhas de dados emitidas anteriormente para o produto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
2695-167 Bobadela , Lisboa
Telefone: 21 957 8100